



**Armoires de conservation
froid positif ou froid négatif**
pour plaques 400x600 ou 600x800 mm

Armoires de conservation

Une qualité de conservation optimale

Les armoires de conservation à froid négatif sont prévues pour stocker à une température négative (-18° C) des produits préalablement surgelés. Les armoires de conservation à froid positif, sont quant à elles, destinées aux artisans qui souhaitent réfrigérer leurs produits frais ou finis à une température positive de +4°C. Prévus pour des plaques 400x600 ou 600x800mm, les armoires bénéficient d'un système d'air indirect qui permet aux produits stockés de conserver toutes leur qualités et d'éviter tout dessèchement.

QUALITÉ, FIABILITÉ, ERGONOMIE



Système d'air indirect garantissant une absence de dessèchement des produits conservés



Échelles et glissières inox, ajustables tous les 15 mm, largeur 30 mm



Évaporateur plafonnier ventilé



Fond en pointe de diamant pour l'évacuation des condensats

■ CAPACITÉ VARIABLE EN FONCTION DE L'ESPACEMENT DES NIVEAUX

75 mm : 18 plaques 600x800 mm / 36 plaques 400x600 mm

60 mm : 23 plaques 600x800 mm / 46 plaques 400x600 mm

45 mm : 30 plaques 600x800 mm / 60 plaques 400x600 mm

- Arrêt automatique de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Interface de commande connectable ultra-simple d'utilisation **Bi-tronic Control**
- Pieds en inox réglables, hauteur 150 mm
- Évaporateur compact au R452A ou R290A
- Dégivrage automatique et manuel
- Cordons chauffants facilement démontables
- Compresseur hermétique logé à piston avec fonction anti-court cycle lui garantissant une durée de vie plus longue
- En standard, ferrage à droite. Porte réversible.
- Panneaux extérieur et intérieur en acier inoxydable, isolation par panneaux injectés de mousse haute densité 43 kg/m³, épaisseur 70 mm
- Nettoyage facile grâce aux angles arrondis

OPTIONS

- Fluide frigorigène R290A
- Plateau aluminium 400x600 mm

CONSERVATION FROID NÉGATIVE -25 °C / -18 °C
CONSERVATION FROID POSITIVE +0 °C / +8 °C

1 PORTE, DE 18 À 60 PLAQUES
EN FONCTION DE L'ESPACEMENT DES NIVEAUX



2 GAMMES

Les armoires de conservation Hengel se répartissent en 2 gammes en fonction de l'utilisation :

GAMME CONSERVATION NÉGATIVE, JUSQU'À -25 °C

- Version standard ARN68 et ARN68-R290 (fluide R290A à la place du R452A)
- Version froid renforcé : ARN68-G et ARN68-G-R290 (fluide R290A à la place du R452A)

GAMME CONSERVATION POSITIVE, DE +0 °C À +8 °C

- ARP68 et ARP68-R290 (fluide R290A à la place du R452A)

INTERFACE DE COMMANDE BI-TRONIC CONTROL



Ultra-simple d'utilisation, l'interface Bi-Tronic Control permet de gérer 2 programmes de température.

Passez simplement de l'un à l'autre en appuyant sur P1 ou P2. Le témoin vert indique sur quel programme vous êtes et l'afficheur indique la température de consigne.

Pour régler la température de consigne, appuyez simplement sur la touche «Plus» ou «Moins» et validez.

Très simple à programmer, elle est également pilotable à distance en local ou via Internet.

Ainsi en une seule opération, vous pouvez régler la température d'une machine ou de l'ensemble de votre parc d'armoires.

hengel
Cold Solutions Expert

ZA Les Berges du Rhins
42120 PARIGNY - FRANCE

Tél. +33(0) 4 77 23 40 00
Fax +33(0) 4 77 23 40 09

www.hengel.com